

Делители-округлители DR и DR Robot



Модель DR Фиксированный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление

Модель DR Flex Сменный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление

Модель DR Robot Сменный разделительный диск, гидравлическое разделение и округление

Модель DR Robot Automatic Сменный разделительный диск, полностью автоматический рабочий цикл, программируемое время деления и округления теста (10 программ)

Модель DR Robot Variomatic DR Robot Automatic + настраиваемая регулировка давления, настраиваемая регулировка скорости и шага, электронная настройка веса



Разделительная система низкого давления бережно работает с тестом и не требует от оператора физических усилий.



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной очистки.



DR



DR Flex



DR Robot



DR Robot Automatic



DR Robot Variomatic

| Тип * | Деления | Весовой Диапазон (г)** | Вместимость (кг) * | Производительность (шт/ч) *** |
|-------|---------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2/30 | 30 | 25 - 85 | 0.8 - 2.6 | 6,000 |
| 3/30 | 30 | 30 - 100 | 0.9 - 3.0 | 6,000 |
| 3/36 | 36 | 25 - 85 | 0.9 - 3.1 | 7,200 |
| 3/52 | 52 | 16 - 45 | 0.8 - 2.3 | 10,400 |
| 4/14 | 14 | 130 - 250 | 1.8 - 3.5 | 2,800 |
| 4/30 | 30 | 40 - 130 | 1.2 - 3.9 | 6,000 |
| 4/36 | 36 | 30 - 110 | 1.1 - 4.0 | 7,200 |
| 4/09 | 9 | 100 - 440 | 0.9 - 4.0 | 1,800 |

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



В модели DR Robot Variomatic качество достигается за счет настроек движения, скорости и веса, которые регулируются на сенсорной консоли, а также благодаря подбору разделительных дисков в соответствии с типом теста.



Anodized aluminum dividing disc and stainless steel knife require minimal flour for dividing and are hygienic in use.



Heavy counter-weight provides stable footing. No damper is required and the stability of the machine protects the floor and adjacent furniture, at the same time it is easily movable.



All Daub bun divider rounders come standard with three synthetic rounding plates.